

D

Drying Rack (초자 건조대) > 동서과학 > DR Series

품 명 DRYING RACK – 초자건조대

모델명 DR Series

Cat. No. DR1140F & DR1140F-1

Maker 동서과학

◆ 용도 ┘

- 실험실 벽에 부착하거나 싱크테이블에 세워 세척된 실험용기(Beaker, Bottle, Cylinder, Flask, Funnel, Test tube, Vessel 등)를 건조하는데 사용됨.
- 모델에 따라 내산성, 내알카리성, 내유기용매 정도가 다릅니다.
- 모델에 따라 물받이가 있거나 없습니다.
- Test tube와 같은 소구경 용기를 사용하여야 할 경우엔 Pegs 규격을 확인해야 합니다.

DR1140F, DR1140F-1



Cat.No	DR1140F	DR1140F-1
외부규격(W*D*H)(mm)	700*450*1600	900*450*1600
제품기둥 재질	SUS 304 25㉔ 파이프	
Plate 재질	SUS 304 Plate	
바퀴	4"	

- 스테인레스 선으로 선반을 만들어 부식의 염려가 없고 외관은 표면처리를 하여 깨끗합니다.
- 각 선반을 50mm간격으로 조절할수 있도록 되어있어 필요한 높이로 조절하여 사용할수 있습니다.
- 제품은 기둥을 포함한 전체를 스테인레스로 제작을 하여 깨끗하고 물의 접촉시 부식이 안됩니다.
- 제품은 전부 5단으로 구성이 되어있으며 선반으로 된 4단은 각 단마다 망의 공간 크기를 다르게 만들어 필요한 제품을 적절하게 활용할수 있는 구조로 되어있습니다.
- 각 선반망의 공간 크기는 윗 부분부터 제 1단 32x, 제 2단 44x 제 3단 55x 제 4단 85x등으로 구성이 되어 있습니다.
- 아래쪽 제 5단은 물받이용으로 만들어진 받드이며 스테인레스판으로 되어 있습니다.
- 기둥은 스테인파이프로 50mm간격으로 홈이 가공되어 있어 높이를 조절하는데 사용합니다.
- 바퀴를 4"로 부착을 하여 이동하기 편리하고 소음이 없도록 만들었습니다.
- 바퀴에는 고정장치가 부착되어 있습니다.